




Adaptér

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 O kroužek

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 55 DC
-----------------	-----	---------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...85
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Montážní závit		PG 13.5
----------------	--	---------

Materiály		Mosaz Niklovaný
-----------	--	-----------------

Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
--------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný






Adaptér

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
	modrá