




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0002H04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC001
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty
Bez silikonu		
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms půlsinusoidea; 6 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -40 °C / 85 °C
Trvalá odolnost vůči rázům	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -20 °C / 50 °C
Rychlá změna teploty	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze	EN 60068-2-52 Kb	stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS0002H04

Mechanická data	
Rozměry [mm]	15 x 15 x 43
Materiály	TPU
Tvarovaný materiál	TPU
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný


Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;
 Uťahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá