


E10200



Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0005E03



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

vhodnost pro vlečné řetězy

Elektrická data

Provozní napětí [V] < 250 AC/DC

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (40° C)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...85

Krytí IP 67

Schválení / zkoušky

Certifikát UL Ta < 75 °C
Číslo souboru UL E191684

Mechanická data

Hmotnost [g] 197,8

Rozměry [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiály TPU černá

Tvarovaný materiál TPU

Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný

Vhodnost pro vlečné řetězy ano

Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádus ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²

Cykly ohybu > 2 Mio.

Torzní namáhání ± 180 °/m

E10200



Propojovací kabel s konektorem

ADOAA030MSS0005E03

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, žlutá, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x 1/2", úhlový; kódování: C; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Barvy vodičů :

zelená

červený / černý

červená/bílá