




Kabelové provedení

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS



| Oblast nasazení                    |                                                                                |                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti               | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |                                                                            |
| Aplikace                           | sběrnice CAN                                                                   |                                                                            |
| Elektrická data                    |                                                                                |                                                                            |
| Provozní napětí                    | [V]                                                                            | < 30 AC / < 36 DC                                                          |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A]                                                                            | 4                                                                          |
| Okolní podmínky                    |                                                                                |                                                                            |
| Okolní teplota                     | [°C]                                                                           | -25...80                                                                   |
| Skladovací teplota                 | [°C]                                                                           | -40...80                                                                   |
| Krytí                              |                                                                                | IP 68                                                                      |
| Mechanická data                    |                                                                                |                                                                            |
| Hmotnost                           | [g]                                                                            | 176,5                                                                      |
| Rozměry                            | [mm]                                                                           | 14,5 x 14,5 x 48,5                                                         |
| Materiály                          |                                                                                | PUR                                                                        |
| Tvarovaný materiál                 |                                                                                | PUR                                                                        |
| Materiál převlečné matice          |                                                                                | litý zinek, Niklovaný                                                      |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         |                                                                                | ano                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy         | Rádus ohybu u flexibilního použití                                             | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                                    | Rádus ohybu u pevného uložení                                                  | min. 5 x průměru kabelu                                                    |
|                                    | přejezdová rychlost                                                            | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                                    | Cykly ohybu                                                                    | > 1 Mio.                                                                   |



## Kabelové provedení

VDOGH050ZDA0002C05STGH050ZDS


### Upozornění

Obsah balení

1 ks

### Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,5 Nm




### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; zkřížený; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) / zkřížený + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / zkřížený

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 7,2 mm, Stíněný; 1: 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm)

### Připojení



|          |                |
|----------|----------------|
|          | Barvy vodičů : |
| BK =     | černá          |
| BU =     | modrá          |
| RD =     | červená        |
| WH =     | bílá           |
| screen = | Stínění        |

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno;  
Utahovací moment: 0,5 Nm

