



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0005E04

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------	-----	---------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Materiály		TPU
-----------	--	-----

Tvarovaný materiál		TPU
--------------------	--	-----

Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
---------------------------	--	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



E11105



Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH040MSS0005E04

Připojení

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá