


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGS030PLS0001H03



## Oblast nasazení

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Bez silikonu         | ano                                                          |

## Elektrická data

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Provozní napětí [V]                    | 8...32 DC |
| Třída krytí                            | III       |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4         |

## Okolní podmínky

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -40...85                             |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -20...85                             |
| Krytí                                     | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |

## Mechanická data

|                            |                                    |                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost                   | [g]                                | 64,2                                                                       |
| Materiály                  |                                    | PA                                                                         |
| Tvarovaný materiál         |                                    | PA                                                                         |
| Vhodnost pro vlečné řetězy |                                    | ano                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                    |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s² |
|                            | Cykly ohybu                        | > 5 Mio.                                                                   |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                  |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGS030PLS0001H03

## Elektrické připojení


Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný



## Připojení



|      |                |
|------|----------------|
| BK = | Barvy vodičů : |
| BN = | černá          |
| RD = | hnědá          |
|      | červená        |