




Propojovací kabel Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...32 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-20...80
Krytí	IP 67; (konektor (protikus) zapojen)	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	461,3
Materiály	PA; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: FKM	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Počet portů centrálního rozvaděče	2	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m



Propojovací kabel Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení - konektor DEUTSCH

konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý



Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

konektorové provedení: 2 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

