

Propojovací kabel pro signální světla s 8-pólovými konektory

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů
Aplikace	Kabel pro připojení světelné věže DV13xx a Dv15xx k řídicí jednotce IO-Link.

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------------	-------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 68

Mechanická data

Hmotnost [g]	51
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel pro signální světla s 8-pólovými konektory

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Uťahovací moment: 0,7...0,9 Nm

