


Propojovací kabel se zástrčkou

ASTGH020MSS0010C02



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
----------------------	--

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-20...50
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	635
Rozměry	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 7,5 x průměr kabelu
	Rádus ohybu u pevného uložení	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 5,5 m/s pro vodorovnou délku pojezdu 5m a max. zrychlení 10 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	max. přípustná pevnost v tahu	50 N/mm² staticky 20 N/mm² dynamicky

**Propojovací kabel se zástrčkou**

ASTGH020MSS0010C02

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojeníKabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Stíněný; 2 x 0,25 mm²**Elektrické připojení - zástrčka**

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný;
Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

**Připojení**