




Propojovací kabel s konektorem


ADOGH140MSS0005A11



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	635,029
Rozměry	[mm]	20 x 20 x 50
Materiály		PUR černá
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

Elektrické připojení - zásuvka	
konektorové provedení: 1 x M16, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný	






Propojovací kabel s konektorem

ADOGH140MSS0005A11

Připojení



Barvy vodičů :	
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá