


Adaptér

RSTGA030ALS00.3-03



1 O kroužek

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Pozlacené kontakty

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 250 AC/DC

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Krytí

IP 68

Mechanická data

Hmotnost

[g]

387,821

Montážní závit

M20 x 1,5

Materiály

Mosaz Niklovaný

Tvarovaný materiál

Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Adaptér

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 1/2", přímý; kódování: C; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Barvy vodičů :
GN =	černá
RD =	zelená
WH =	červená
	bílá