


Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-M4



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách; Odolný vůči různým agresivním chemikáliím

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

1200

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Hmotnost

[g]

68

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

E20505



Jednocestná světelná závora

FE-00-M-V-M4

Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		Kovový silikon
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 4 x M4, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 4
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks