


Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 Ohybatelný

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

25

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

220

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

60

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

34,5

Varianta se snímací hlavou

Ohybatelný

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

16

Uspořádání vláken



Průměr jádra

[mm]

2 x 0,5

Materiály

Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem

Materiál vlákna

PMMA

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4301 / 304)

Materiál opláštění

PE

Příslušenství

Dodané položky

Šestihranné matice: 2 x M4

ozubené podložky: 2

Matice s vroubkováním: 1 x M11

E20748



Světelný senzor

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Příslušenství (volitelné)

Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení

1 ks