


Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1 Výstup světla

Oblast nasazení

Provedení	Redukce průřezu
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Malý poloměr ohybu

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	150
---------------------------------	-----

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]	300
---------------------------------	-----

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]	2040
---------------------------------	------

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]	700
---------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...70
---------------------	----------

Mechanická data

Hmotnost [g]	61
Výška sensorové hlavy [mm]	5
Šířka snímací hlavy [mm]	20
Délka snímací hlavy [mm]	20
Rozměry sondy [mm]	5 x 20 x 20
Celková délka [mm]	2000
Min. úhel ohybu [mm]	9
Uspořádání vláken	
Průměr jádra [mm]	16 x 0,25
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PE

E20757



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)

Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení

1 ks