




## Jednocestná světelná závora

FE-50-V-V-R5



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OBF; ODF; OMF

## OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

1000

## ODF

Dosah světlovodných vláken [mm]

4

## OMF

Dosah světlovodných vláken [mm]

800

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-58...315

## Mechanická data

Hmotnost

[g]

196

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

900

Min. úhel ohybu

[mm]

19

Uspořádání vláken



**Jednocestná světelná závora**

FE-50-V-V-R5

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Materiál vlákna       | sklo                         |
| Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Materiál opláštění    | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| <b>Příslušenství</b>  |                              |
| Dodané položky        | upevňovací matice: 2         |
|                       | pružinové podložky: 2        |
| <b>Upozornění</b>     |                              |
| Obsah balení          | 1 ks                         |