


Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-R6



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

113,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

6

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20161



Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-R6

Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací spona:, E10221
Upozornění	
Obsah balení	1 ks