




Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E21103

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

250

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

350

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

750

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...60

Mechanická data

Hmotnost

[g]

0,047

Varianta se snímací hlavou

přímý



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Závit snímací hlavy		M3
Délka snímací hlavy	[mm]	20
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	3
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	1,2
Průměr vlákna	[mm]	613 x 0,06
Vnější průměr	[mm]	2,2
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M3 ozubené podložky: 4
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------