

Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

50

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

56

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

540

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...60

Mechanická data

Hmotnost

[g]

35

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	3
Uspořádání vláken		●
Průměr jádra	[mm]	0,5
Průměr vlákna	[mm]	217 x 0,06
Vnější průměr	[mm]	1
Materiál vlákna		PMMA
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
	Adaptér: OBF
	Adaptér: OOF
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovedné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------