




Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 Skleněná čočka

Oblast nasazení	
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Aplikace	Pro použití v průmyslovém prostředí
Měřicí oblast	
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OBf; OCf; OOf
OBf	
Dosah světlovodných vláken [mm]	950
OCf (High Power)	
Dosah světlovodných vláken [mm]	4000
OOf	
Dosah světlovodných vláken [mm]	3000
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-40...70
Mechanická data	
Hmotnost [g]	78,5
Varianata se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M6
Celková délka [mm]	5000
Min. úhel ohybu [mm]	30

E21164



Jednocestná světelná závora

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Uspořádání vláken	●
Průměr jádra [mm]	1
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PE
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel ozubené podložky: 4
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600
Upozornění	
Obsah balení	1 ks