


Světelný senzor

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 montážní otvory

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF; OO50; OCF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

OO50

Dosah světlovodných vláken [mm]

150

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

530

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...70

Mechanická data

Hmotnost

[g]

45,2



Světelný senzor

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Varianata se snímací hlavou	úhlový
Výška senzorové hlavy [mm]	3
Šířka snímací hlavy [mm]	11
Délka snímací hlavy [mm]	15
Rozměry sondy [mm]	3 x 11 x 15
Celková délka [mm]	2000
Min. úhel ohybu [mm]	2
Uspořádání vláken	⦿
Průměr jádra [mm]	1
Materiál vlákna	PMMA
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	PE

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M2, Nerezová ocel
Příslušenství (volitelné)	Řezačka pro světlovodné vlákno:, E20600

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------