


Těsnění

SEAL RING FFKM G1/2



Oblast nasazení

Provedení	pro přístroje s procesním připojením G ½
-----------	--

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-5...200
----------------	------	----------

Schválení / zkoušky

Normy	DIN EN ISO 1179-2
-------	-------------------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	2,05
Vnitřní průměr	[mm]	18,5
Vnější průměr	[mm]	23,9
Materiály		FFKM

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------