


Svorkové šroubení pro procesní senzory

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 svorkový šroub
2 Svorkový kroužek
3 Šroubovací adaptér

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Oblast nasazení

Aplikace	Hygienicky čisté provozy
Montáž	Svorkové šroubení
Doporučená média	Pastová média a média obsahující pevné částice
Odolnost proti tlaku [bar]	10
Bez mrtvého prostoru	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...150
---------------------	-----------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	102,8
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); Svorkový kroužek: PEEK
Utahovací moment [Nm]	< 10
Připojení senzoru	Ø 6 mm
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2 těsnící kužel

E30144



Svorkové šroubení pro procesní senzory

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Povrchové vlastnosti Ra /
Rz materiálu v kontaktu s
vlhkostí

Ra: < 0,8

Upozornění

Obsah balení

1 ks