




Koaxiální trubice pro hladinové senzory

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Oblast nasazení		
Provedení		pro hladinové senzory LR
Teplota média	[°C]	-40...200
Odolnost proti tlaku	[bar]	16
Vakuová odolnost	[mbar]	-1000
MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	16
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	188,5
Materiály		Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Upevňovací svorky: nerezová ocel (1.4310 / 301); Středící prvek: PPS vyztužené vlákno
Připojení senzoru		závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit
Procesní připojení		závitové připojení 3/4" NPT vnější závit
Délka L	[mm]	240
Upozornění		
Obsah balení		1 ks