


Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 10000



1 poutko 20,2 mm Ø

Vlastnosti výrobku

Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Oblast nasazení

Provedení	pro snímače se synchronní přírubou 58 mm a pevnou hřídelí 6 mm.
-----------	---

Přesnost / odchylky

Přesnost	± 0,01 % FSO
Opakovací přesnost	± 0,001 % FSO

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Skladovací teplota [°C]	-40...80

Lankový mechanismus pro převodníky

DRAW WIRE 10000

Vlhkost při skladování [%] 5...95; (bez kondenzace)

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Odolnost proti vibracím	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanická data

Hmotnost [g]	3510,8	
Rozměry [mm]	115 x 168,7 x 115	
Průměr horní montážní příruby [mm]	58	
Materiály	pouzdro: Hliník Eloxováno; vodič: Nerezová ocel potažený polyamidem	
Provedení hřídele	plná hřídel	
Průměr hřídele [mm]	6	
Max. délka měření [mm]	10000	
Obvod kabelového bubnu [mm]	315	
Průměr vodiče [mm]	1	
Zapojení vodiče	20,2; (poutko)	
Vlastnosti vodiče	max. rychlost posunu drátu [m /s]	2
	max. zrychlení drátu [g]	6
	max. prodlužovací síla [N]	21
	min. zatahovací síla [N]	8
Upevňovací příruba	Synchro-příruba	


Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací šrouby: 3 x M4
	šrouby s válcovou hlavou: 4 x M4
	Podložky
	Synchro-příruba
	Spojky pro rotační senzory

Upozornění

Obsah balení 1 ks

diagramy a grafy



Montážní pokyny