




RFID tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Oblast nasazení

Provozní teplota (aktivní)	[°C]	-25...85
Maximální teplota (pasivní)	[°C]	90

Elektrická data

Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
Velikost paměti	[bit]	65536
Typ paměti		FRAM
Typ čipu		MB89R112
Počet bloků		256
Velikost bloku	[Byte]	32
Unikátní identifikační číslo (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. počet sepnutí		neomezeně
Max. počet záznamových cyklů		neomezeně

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...90
Krytí		IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Rozhlasové schválení	ISO 15693
----------------------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	3,85
Způsob montáže	instalace na nekovové materiály; (upevnění šroubem ; lepení na plochu)	
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 3
Materiály	PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



RFID tag

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

Další údaje

Vzdálenost čtení při montáži na nekovové (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115