




Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------



Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0005H19

Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-5...60
Krytí	IP 67; IP 68

Schválení / zkoušky

Certifikát UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	906,5	
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 127	
Materiály		PA	
Tvarovaný materiál		PA	
Počet portů centrálního rozvaděče		8	
Typ konektoru		M12	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
		Cykly ohybu	> 2 Mio.
		Torzní namáhání	± 30 °/m

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: 2
	štítky: 8

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm





Centrální rozvaděč

ZDO8H050MSS0005H19

Připojení

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá