EBC042

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0015H19



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	4
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	12
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP

EBC042

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0015H19

Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60	
Krytí		IP 67; IP 68	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	2261	
Rozměry	[mm]	22 x 54 x 127	
Materiály		PA	
Tvarovaný materiál		PA	
Počet portů centrálního rozvaděče		8	
Typ konektoru		M12	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádius ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
		Cykly ohybu	> 2 Mio.
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	16 x LED, žlutá
		Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství			
Dodané položky		uzávěrové víčko: 2	
		štítky: 8	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PA; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,8...1,5 Nm



EBC042

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0015H19

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
VT =	fialová
WH =	bílá
YE =	žlutá

EBC042

Centrální rozvaděč

ZDO8H05HMSS0015H19