




Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0005H10



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot	[A]	2
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	6
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-5...60
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	442,5



Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0005H10

Rozměry	[mm]	20 x 30 x 85,5
Materiály		PBT-GF20; Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče		4
Typ konektoru		M8
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	8 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	Adaptér na DIN lištu:, E73006
	Uzavírací záklopka: M8, E73005

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Materiál držáku: PBT-GF 20 / mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno






Centrální rozvaděč

ZDO4F049MSS0005H10

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
GN =	zelená
GY =	šedá
PK =	růžová
RD =	červená
WH =	bílá
YE =	žlutá