
EVF532

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0005P04STGN040VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení		kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	30 AC / 60 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL)	[A]	1,66
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)		cULus: ...65 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1

EVF532

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0005P04STGN040VAS

Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	358	
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5	
Materiály		PP Bez halogenů	
Tvarovaný materiál		PP	
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy		Rádius ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
		přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
		Cykly ohybu	> 1 Mio.
		Torzní namáhání	± 180 °/m
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Připojení



EVF532

Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0005P04STGN040VAS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

