




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0010P05



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Celkové hodnocení proudu (UL)	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)		cULus: ...65 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0010P05


Mechanická data		
Hmotnost	[g]	367,1
Rozměry	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiály		PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Tvarovaný materiál		PP
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění	
Obsah balení	1 ks


Elektrické připojení	
Kabel: 10 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá