

Propojovací kabel s konektorem

ADOGH046VAS0005E04



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...50
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	5...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)		cULus: ...50
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	205,5
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiály		pouzdro: PVC Černá, transparentní; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH046VAS0005E04

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
	Provoz	2 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá