



Kabelové provedení

VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS



Oblast nasazení

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu             |
| Bez silikonu         | ano                                                                |

Elektrická data

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 250 AC / < 300 DC |
| Třída krytí                            | II                  |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                   |

Okolní podmínky

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                                         | -25...100                   |
| Poznámka k okolní teplotě                                   | cULus: ...50                |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]                   | 5...100                     |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)                   | cULus: ...50                |
| Skladovací teplota [°C]                                     | -25...55                    |
| Vlhkost při skladování [%]                                  | 10...100                    |
| Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Krytí                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mechanická data

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hmotnost [g]       | 577,5 |
| Tvarovaný materiál | PVC   |



## Kabelové provedení

VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál převlečné matice  | nerezová ocel (1.4404 / 316L)      |                                                                                        |
| Těsnící materiál           | EPDM                               |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Připojení



## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PVC, oranžová; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);  
Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

