




Kabelové provedení

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...100
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)		cULus: ...65 °C
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	179,2
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Tvarovaný materiál	PP	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	



Kabelové provedení

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Těsnicí materiál	EPDM	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení





Kabelové provedení

VDOAH043VAS0005P04STGH040VAS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP, Černá, transparentní; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

