




Kabelové provedení

VDOAF032VAS0005P03STGF030VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	5...80
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	154,2
Rozměry	[mm]	10 x 10 x 36
Materiály		pouzdro: PP šedá; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano



Kabelové provedení

VDOAF032VAS0005P03STGF030VAS

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm

