




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0040E04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace		hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	5...100
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1491,5
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiály		pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0040E04

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 40 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Barvy vodičů :
 černá
 hnědá
 modrá
 bílá