# EVT162

## Kabelové provedení

VDOGF030VAS0001E03STAF030VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Oblast nasazení** | | |
| Speciální vlastnosti | | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace | | hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu |
| Bez silikonu | | ano |
| **Elektrická data** | | |
| Provozní napětí | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Třída krytí | | III |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 3 |
| **Okolní podmínky** | | |
| Okolní teplota | [°C] | -25...80 |
| Poznámka k okolní teplotě | | cULus: ...50 |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí | [°C] | 5...80 |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) | | cULus: ...50 |
| Krytí | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Mechanická data** | | |
| Hmotnost | [g] | 52,8 |
| Rozměry | [mm] | 25 x 10 x 25,5 |
| Materiály | | pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM |
| Materiál převlečné matice | | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | | ano |

# EVT162

## Kabelové provedení

VDOGF030VAS0001E03STAF030VAS

| | | |
|---|---|---|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádius ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu |
| | přejezdová rychlost | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s² |
| | Cykly ohybu | > 1 Mio. |
| | Torzní namáhání | ± 180 °/m |

## Upozornění

| | |
|---|---|
| Obsah balení | 1 ks |

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm




## Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Připojení




## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm