


Kabelové provedení

VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...50
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	5...80
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...50
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	92,7
Rozměry [mm]	10 x 10 x 36
Materiály	pouzdro: PVC oranžová; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Kabelové provedení

VDOAF040VAS0002E04STGF040VAS

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm

