

Kabelové provedení

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	pro aplikace ve svařovacích zařízeních
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...75 °C
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...75 °C
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost [g]	34,4
Rozměry [mm]	10 x 10 x 36
Materiály	pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice	Mosaz, anti-adhesivní povrch
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Kabelové provedení

VDOAH030SCS00,3T03STGF030SCS

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 2 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Upozornění	bez popsaných průchodek
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, šedá, Ø 4,5 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

