


Bezpečnostní modul AS-Interface ClassiLine

Evaluation unit, asi

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC; (požadavky na omezené napětí podle UL 508: elektricky izolované pracovní napětí chráněné nadproudovým zařízením)
Proudový odběr	[mA]	< 250

Vstupy

Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	19,2...30; (přes plochý kabel)
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení		AS-i
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle EN 50106 (PELV) pomocí vazebního modulu FK-E; přes plochý kabel; požadavky na omezené napětí podle UL 508: elektricky izolované pracovní napětí chráněné nadproudovým zařízením)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	500; (PNP)
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...55
Krytí		IP 67



Bezpečnostní modul AS-Interface ClassiLine

Evaluation unit, asi

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
---------------------------------------	----------	--

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i Verze	2.1
AS-i adresování	možnost IR-adresace
AS-i profil	S-7.B.E
AS-i I/O konfigurace [hex]	7
AS-i ID code [hex]	B.E
AS-i certifikát	61801

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části
Materiály	PBT; zalévací hmota: Guronic C400-0

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	2 x LED, červená
	2 x LED, zelená
	2 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky	uzávěrové víčko: M12
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A

