


Induktivní bezpečnostní senzor

GIMC-4030-US



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	Taktovací signál
Uvolňovací zóna [mm]	10...15
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 40 x 66

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Druh provozu	Trvalý provoz (bez údržby)
Bezpečnostní funkce	bezpečný stav při netlumení
Aplikace	Průmyslové aplikace

Elektrická data

Provozní napětí [V]	19,2...30 DC
Jmenovité izolační napětí [V]	30
Proudový odběr [mA]	< 15
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	5000



Induktivní bezpečnostní senzor

GIMC-4030-US

Vstupy		
Max. vstupní kapacita Ci_max	[nF]	2
Výstupy		
Výstupní funkce		Taktovací signál
Výstupní data		Rozhraní typu B
Ochrana proti zkratu		ano
Max. kapacitní zátěž CL_max	[nF]	20
Měřicí oblast		
Uvolňovací zóna	[mm]	10...15
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ar)	[mm]	30
Reakční doby		
Reakční doba na bezpečnostní požadavek	[ms]	20
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny	[ms]	200; (typicky 100)
Okolní podmínky		
Oblast nasazení		Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Poznámka k okolní teplotě		provozní životnost ≤ 87600 h
Okolní teplota	[°C]	10...40
Poznámka k okolní teplotě		provozní životnost ≤ 175200 h
Rychlost teplotní změny	[K/min]	0,5
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	krátkodobě: 5...95 %; trvalá: 5...70 %
Tlak vzduchu	[kPa]	80...106
Ionizující záření		není přípustné
Slaná mlha		ne
Krytí		IP 65; IP 67; (podle EN 60529)
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	třída B
Odolnost vůči rázům	IEC 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	IEC 60947-5-2	
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Splňuje požadavky		ISO 13849-1: 2015 kategorie 3, PL e
		IEC 61508 SIL 3
Životnost TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Životnost TM (další informace)		20 let

GM504S



Induktivní bezpečnostní senzor

GIMC-4030-US

PFH	[1/h]	1E-08
-----	-------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	358
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 66
Materiály		PPE; litý zinek

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Signál	1 x LED, žlutá

Upozornění


Upozornění	Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje se vztahují k referenční měřicí desce IEC 60947-5-2 v celém teplotním rozsahu. (FE360 = ST37K) 45x45x1 mm
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



1 = Bezpečnostně orientovaná logická jednotka