


Induktivní trubkový senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: I85008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Aktivní plocha
- 2 LED Provozní stav
- 3 LED Spínací stav



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	< 20
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	70 x 20 x 12

Oblast nasazení

Pracovní princip	dynamicky
------------------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...35 DC
Proudový odběr [mA]	< 25
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2



Induktivní trubkový senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	< 20
Rozlišení ocelové kuličky (průměr) [mm]	1
Max. dílčí rychlost [m/s]	35

Reakční doby

Prodloužení impulsu [ms]	100
Max. doba odpadu [ms]	100
Doba odezvy [ms]	< 0,2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	30
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	70 x 20 x 12
Materiály	pouzdro: PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací pásy: 2
----------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Induktivní trubkový senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Připojení

