




## Kabelové provedení

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS



## Oblast nasazení

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Aplikace             | pro aplikace ve svařovacích zařízeních                                           |
| Bez silikonu         | ano                                                                              |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | 10...36 DC |
| Třída krytí                            | II         |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4          |

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -25...90                    |
| Poznámka k okolní teplotě                 | cULus: ...75                |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90                    |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) | cULus: ...75                |
| Krytí                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanická data

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 97,3                         |
| Rozměry [mm]              | 15,5 x 15,5 x 49,5           |
| Tvarovaný materiál        | TPU                          |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, anti-adhesivní povrch |

## Kabelové provedení

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Těsnicí materiál           | FKM                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 2 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 2 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

|              |                                  |  |
|--------------|----------------------------------|--|
| Upozornění   | se 2 držáky štítků o délce 30 mm |  |
| Obsah balení | 1 ks                             |  |

## Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



## Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, oranžová, Ø 4,9 mm; nestíněný (recyklovatelný); povrch odolný proti okujím; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Připojení





## Kabelové provedení

VDOAH043SCS0002T04STGH040SCS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

