


Induktivní senzor

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	2
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	16 x 30 x 8

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 5
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy


Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Induktivní senzor

I9-3002-ANKG/0,3MBH/WKLDIST/RT

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	2
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...1,6
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	16 x 30 x 8
Materiály		PA; AlMgSi0,5
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelníky
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BK = černá

BN = hnědá

BU = modrá