

Induktivní AS-Interface senzor

IAE2010-ASI

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	AS-i
Spínací vzdálenost [mm]	10
Pouzdro	Válcové
Rozměry [mm]	Ø 20 / L = 92

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	10
-------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i I/O konfigurace [hex]	1
AS-i ID code [hex]	1
AS-i certifikát	02601



Induktivní AS-Interface senzor

IAE2010-ASI

Mechanická data

Pouzdro	Válcové
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	Ø 20 / L = 92
Materiály	PBT; LED okénko: PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Nejistá oblast	1 x LED, červená přerušovaná cívka senzoru, zkratovaná cívka senzoru Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Příslušenství

Dodané položky	Uchycení: 1
----------------	-------------

Upozornění

Upozornění	Zaručený rozsah: cca. 10...80 % z Sn
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²

Připojení

