


Induktivní senzor pro vysoké teploty

IGA3005ZBPKG/5M/SH



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	5
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 70

Oblast nasazení

Aplikace	v aplikacích s vysokou teplotou
----------	---------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...35 DC
Proudový odběr [mA]	< 15
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Max. zbytkový proud [mA]	0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	150
Spínací frekvence DC [Hz]	400
Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	5
Pracovní vzdálenost [mm]	0...4,1

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Nerezová ocel: 0,6 / Mosaz: 0,3 / Hliník: 0,2 / Měď: 0,1
Hystereze [% z Sr]	3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-15...15


IG6614



Induktivní senzor pro vysoké teploty

IGA3005ZBPKG/5M/SH

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...180
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V
MTTF	[let]	682
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	263
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		Pouzdro se závitem: Nerezová ocel; aktivní plocha: LCP
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 5 m, Silikon, Ø 5 mm; Vysoce flexibilní; 3 x 0,22 mm²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá