


Induktivní AS-Interface senzor

IMC2015-ASI /US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IM5118

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	AS-i
Spínací vzdálenost [mm]	15
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 40 x 66

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
----------------------	--------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný



Induktivní AS-Interface senzor

IMC2015-ASI /US-100

Ochrana proti přetížení	ano				
Měřicí oblast					
Spínací vzdálenost	[mm]	15			
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...70			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2				
	EN 55011		třída B		
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i I/O konfigurace	[hex]	1			
AS-i ID code	[hex]	1			
Obsazení datových bitů	Typ	Vstup	Vstup	Vstup	Výstup
	Určení	spínací signál	bezpečná zóna	signalizace provozní připravenosti	Test
	status = 0	cíl mimo aktivní zónu	cíl v neurčité zóně	vadné zařízení nebo se cíl srazil se senzorem	nepoužito
	status = 1	cíl v aktivní zóně	cíl v určité zóně	přístroj je připraven k provozu	nepoužito
Mechanická data					
Pouzdro	Kvádrové				
Způsob vestavby	vazební vestavba				
Rozměry	[mm]	40 x 40 x 66			
Materiály	pouzdro: PBT; aktivní plocha: PPE; svorka: PPS				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá			
	Nejistá oblast	1 x LED, červená přerušená cívka senzoru, zkratovaná cívka senzoru Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)			
Příslušenství					
Dodané položky	Montážní držák: 1				
	Imbusový klíč: 1				
Upozornění					
Upozornění	5 volitelných poloh aktivní spínací zóny				
	Zaručený rozsah: cca. 10...80 % z Sn				
Obsah balení	1 ks				



Induktivní AS-Interface senzor

IMC2015-ASI /US-100

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

