


Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004DBPKG/T2

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IN5334

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Připojovací konektor



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 26 x 60

Oblast nasazení

Aplikace	pro standardní montáž podle normy ISO 5211 (VDI/VDE)
----------	--

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	20; (24 V)
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	1300
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne



Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004DBPKG/T2

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	40 x 26 x 60
Materiály		PBT; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x Rd24		
konektorové provedení: 1 x M12		