


Senzor pro měření táhla válce

IQ5002

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5023

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 2
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	5

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,3
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2...35
-----------------------	--------

IQ5002



Senzor pro měření táhla válce

IQ5002

Přejezdová rychlost	[m/s]	< 10
---------------------	-------	------

Přesnost / odchylky

Hystereze	[mm]	1
-----------	------	---

Opakovatelnost	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--	--------------------------------

Mechanická data

Provedení válce		pneumatické válce
-----------------	--	-------------------

Materiály		Plast
-----------	--	-------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
-----------	--------------	------------------


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC

Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá