




Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		2 x spínač
Spínací vzdálenost [mm]		4
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry [mm]		40 x 26 x 26
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Odolnost vůči elektromagnetickému poli		ano
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		10...36 DC
Proudový odběr [mA]		< 15
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		250
Spínací frekvence DC [Hz]		1400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost [mm]		4
Skutečná spínací vzdálenost Sr		4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm]		0...3,25



Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3	
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1070
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	145
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	40 x 26 x 26
Materiály		PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		


IN5424



Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá