


Kapacitní senzor

KNM18NUKFPKG/4m

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Programovací tlačítko



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Oblast nasazení

Média	prach; kapalná média; oleje; Chladicí/mazací prostředky
-------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	17; (24 V)
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	5
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65



Kapacitní senzor

KNM18NUKFPKG/4m

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 60947-5-2

Mechanická data

Pouzdro

Typ závitu

Způsob vestavby

nevazební vestavba

Rozměry [mm]

M18 x 1 / L = 76,5

Označení závitu

M18 x 1

Materiály

PP černá

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Spínací stav

1 x LED, žlutá

Provoz

1 x LED, zelená

Funkce

1 x LED, červená

Příslušenství

Dodané položky

upevňovací matice: 2

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení

